



FZ006NM

Tür univers rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, f. Schrank IP3X, 650x550mm

Tür als Multimediatur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatur. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	619 mm
Breite installiertes Produkt	519 mm
Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Anzahl Felder	2
Vorgesehene Türposition	Rechts
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Schutzart	IP3X
Transparenter Deckel/Tür	ja
Geschlitzt	ja
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	0
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	pulverbeschichtet