



FZ010NM

**Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 800x550mm**

Tür als Multimediatur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatur. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

**Technische Merkmale**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Höhe installiertes Produkt   | 769 mm  |
| Breite installiertes Produkt | 519 mm  |
| Tiefe installiertes Produkt  | 12 mm   |
| Anzahl Felder                | 2   |
| Anzahl Reihen                | 5   |
| Vorgesehene Türposition      | Rechts  |
| Türschliessungstyp           | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
| Schutzart                    | IP3X  |
| Transparenter Deckel/Tür     | nein  |
| Geschlitzt                   | ja  |
| Anzahl der Türen             | 1   |
| Anzahl der Schlösser         | 0   |
| RAL Farbnummer               | 9010  |
| Werkstoff                    | Kunststoff/Metall                             |
| Oberfläche                   | pulverbeschichtet                             |