



FZ011NV



**Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 800x800mm**

#### Technische Merkmale

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 769 mm |
| Breite | 248 mm |
| Tiefe  | 12 mm  |

##### Abdeckung, Tür

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein                     |
| Anzahl Schranktüren          | 1                        |
| Art der Schranktür           | Teiltür                  |
| Ausführung des Handgriffes   | Klappgriff mit Vorreiber |
| Anzahl der Schlösser         | 0                        |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 9010              |
| Farbe      | Reinweiß          |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

##### Architektur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Links |
|---------------------|-------|

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
|---------------|---|

##### Sicherheit

|                |                |
|----------------|----------------|
| Schutzart IP   | IP3X           |
| Schließungstyp | Stangenschloss |