



FZ011R

Tür, univers, für FR11* Schränke, IP55, 1700x300mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1650 mm
Breite	250 mm
Tiefe	25 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Schwenkebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Rechts
---------------------	--------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------