



FZ015N



Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 950x800mm

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	919 mm
Breite installiertes Produkt	248 mm
Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Anzahl Felder	1
Anzahl Reihen	6
Vorgesehene Türposition	Links
Türschliessungstyp	ohne Verschluss
Schutzart	IP54
Transparenter Deckel/Tür	nein
Geschlitzt	nein
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	0
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet