



FZ022NM2

Tür, univers, rechts, Multimedia geschlossen RAL9010, f.Schrank IP44 1100x550mm

Tür als Multimediatur mit geschlossenem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatur. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1069 mm
Breite installiertes Produkt	519 mm
Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Anzahl Felder	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Schutzart	IP44
Transparenter Deckel/Tür	nein
Geschlitzt	nein
Anzahl der Türen	1
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	unbehandelt