



FZ024R

Tür, univers, für FR24* Schränke, IP55, 1850x1050mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1800 mm
Breite	1000 mm
Tiefe	25 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Schwenkebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Links, Rechts
---------------------	---------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------