



FZ110N



**Tür,univers, rechts, transparent, RAL 9010, für Schrank, IP44, 950x550mm**

Tür als Multimediatur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatur. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	919 mm
Breite installiertes Produkt	519 mm
Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Anzahl Felder	2
Anzahl Reihen	6
Vorgesehene Türposition	Rechts
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Schutzart	IP44
Transparenter Deckel/Tür	ja
Geschlitzt	nein
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	1
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet