



FZ145N

Tür, univers rechts, transparent, für Schrank H:950xB:300mm

Tür als Multimediatur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatur. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	919 mm
Breite installiertes Produkt	269 mm
Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Anzahl Felder	1
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Schutzart	IP44
Transparenter Deckel/Tür	ja
Geschlitzt	nein
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	1
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	unbehandelt