



FZ164N

Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1069 mm |
| Breite | 519 mm |
| Tiefe | 12 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Art der Schranktür | Teiltür |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
| Anzahl der Schlösser | 1 |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

Architektur

| | |
|---------------------|---------------|
| Position Schranktür | Links, Rechts |
|---------------------|---------------|

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 4 |
| Anzahl Reihen | 7 |

Sicherheit

| | |
|----------------|----------------|
| Schutzart IP | IP44 |
| Schließungstyp | Stangenschloss |