



FZ193N



Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP44, 1250x300mm

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1219 mm
Breite installiertes Produkt	269 mm
Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Anzahl Felder	1
Anzahl Reihen	8
Vorgesehene Türposition	Rechts
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Schutzart	IP44
Transparenter Deckel/Tür	nein
Geschlitzt	nein
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	1
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet