



FZ194N



Sondertür, univers, voll, rechts, RAL 9010, für Schrank IP44, 1400x300mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1369 mm
Breite	269 mm
Tiefe	12 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Rechts
---------------------	--------

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl Reihen	9

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss