



FZ233XG

Stahlblechtüre ASV mit Verschluss IP41 850x2000

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1896 mm
Breite	845 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	2
Art der Schranktür	Anschlagtür
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP41
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel, Mit Schloss