



Patch-Panel 24-fach (E-Dat), inkl. 12xRJ45 Module f.Hutschiene o.geschraubt

Patchpanel mit 24 Steckplätzen zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten. Bestehend aus Universalhalterung aus verzinktem Stahlblech mit Ausschnitte für Datenmodule, isolierter Kunststoffträger für Rastung auf Hutschiene, Verschraubung auf Montageplatten oder Tragschienen in Verteilerschränken. Beigelegt sind: 12 Stück vollgeschirmte Datenmodule mit Metallgehäuse aus Zinkdruckguss mit Zugentlastung, einzelgeschirmte RJ45-Buchsen (Kategorie 6, 500 MHz, Link geprüfte) zum Anschluss von Leitungen (Kategorie 6A/7/7A) und Bezeichnungsstreifen.

Hinweis: Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene (Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310, VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht enthalten).

FZ24MM

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	45 mm
Breite installiertes Produkt	480 mm
Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Anzahl der Einheiten vertikal	24
