



FZ333XF

Stahlblechtür für ASV mit Verschluss IP41 850x2200 RAL nach Wahl

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	2096 mm
Breite	845 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP41
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel, Mit Schloss