



FZ402

Leitungseinführung, univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen

Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil).

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	30 mm
Breite installiertes Produkt	240 mm
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Plombierbar	nein
Vorprägungen	ja
Ausschneidbar	nein
Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank	blind
Schutzklasse	Schutzklasse I
Verschließbar	nein
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt