



FZ428

Leitungseinführung, univers, IP44/54, auf Rückseite, T 160 / 205mm

Leitungseinführung für rückseitige Einführung zum Schrankeinbau.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	116 mm
Breite installiertes Produkt	171 mm
Tiefe installiertes Produkt	282 mm
Plombierbar	nein
Einbauort	Hinten
Vorprägungen	nein
Ausschneidbar	nein
Schutzart	IP54
Verschließbar	nein
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	sonstige