



FZ442N

Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhalter mit Putzausgleich, mit Rastnasen für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhalter bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen.

Technische Merkmale

Anzahl Felder	2
Höhe installiertes Produkt	176 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	135 mm
Montageart	QuickSet
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Farbe	reinweiß RAL 9010
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	nein