



G004003020

Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil rot

Technische Merkmale

Spannung	
Nennspannung	250 - 250 V
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Abmessungen	
Breite	120 mm
Tiefe	61 mm
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm²
Architektur	
Polanzahl	2
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz