



G4730

Verbindungsleitung Wago StecksysteM 3x1,5mm² Länge 0,45m

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Spannung

Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Kabel

Kabeldurchmesser	11 mm
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C

Anschluss

Leiterquerschnitt	1,50 - 1,50 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------

Konnektivität.

Anzahl Drähte	3
---------------	---

Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Ausführung Seite 1 Kabel	Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel	Stecker
Kabelart	Verbindungskabel

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3
--	---

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Schwarz

Leistung

Brandlast	0,39 kWh
-----------	----------

