



G4730

Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,45m

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.

Technische Merkmale

Halogenfrei	nein
Gesamtlänge	0,45 m
Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Gehäusefarbe	schwarz
Mantel-Farbe	schwarz
Nennstrom	16 A
Mechanische Kodierung	ja
Kontaktwiderstand	1000 µΩ
Schutzart	IP20
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	schwarz
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
Isolierteil dauer temperaturbeständig bis	105 °C
Leitungsdurchmesser	11 mm