



G4731

## Anschlussleitung Wago 3x1,5mm<sup>2</sup> Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 2m

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

#### Spannung

Max. Betriebsspannung	250 V
-----------------------	-------

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Bemessungsstoßspannung	4 kV
------------------------	------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Kabel

Kabeldurchmesser	11 mm
------------------	-------

Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
---------------------------------------	-------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------------

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------

#### Konnektivität.

Anzahl Drähte	3
---------------	---

#### Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
-----------------------	----

Ausführung Seite 1 Kabel	Buchse
--------------------------	--------

Ausführung Seite 2 Kabel	Buchse
--------------------------	--------

Kabelart	Geräte-Anschlussleitung
----------	-------------------------

#### Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3
--	---

#### Werkstoff

Farbe	Schwarz
-------	---------

Farbe Kontakteinsatz	Schwarz
----------------------	---------

#### Leistung

Brandlast	1,53 kWh
-----------	----------

