



G4735

## Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm<sup>2</sup> Länge 1,5m

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl 3

#### Spannung

Max. Betriebsspannung 250 V

Nennspannung 230 - 230 V

Bemessungsstoßspannung 4 kV

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Kabel

Kabeldurchmesser 11 mm

Leitung dauer temperaturbeständig bis 70 °C

#### Anschluss

Leiterquerschnitt 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar Nein

#### Konnektivität.

Anzahl Drähte 3

#### Ausstattung

Mechanische Kodierung Ja

Ausführung Seite 1 Kabel Buchse

Ausführung Seite 2 Kabel Stecker

Kabelart Verbindungskabel

#### Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2 3

#### Werkstoff

Farbe Schwarz

Farbe Kontakteinsatz Schwarz

#### Leistung

Brandlast 0,94 kWh

