



G4740

**Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm<sup>2</sup> Länge 4,5m**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Spannung**

Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Kabel**

Kabeldurchmesser	11 mm
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Nein
--------------	------

**Konnektivität.**

Anzahl Drähte	3
---------------	---

**Ausstattung**

Mechanische Kodierung	Ja
Ausführung Seite 1 Kabel	Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel	Stecker
Kabelart	Verbindungskabel

**Einsatzbedingungen**

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3
--	---

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Schwarz

**Leistung**

Brandlast	2,53 kWh
-----------	----------

