



G4743

## Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm<sup>2</sup> Länge 0,45m

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

#### Spannung

Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

#### Kabel

Kabeldurchmesser	13 mm
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------

#### Konnektivität.

Anzahl Drähte	3
---------------	---

#### Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Ausführung Seite 1 Kabel	Buchse
Ausführung Seite 2 Kabel	Stecker
Kabelart	Verbindungskabel

#### Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3
--	---

#### Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Schwarz

#### Leistung

Brandlast	0,47 kWh
-----------	----------

