



G4795

Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² halogenfrei Länge 4,5m

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 3

Spannung

Max. Betriebsspannung 250 V

Nennspannung 230 - 230 V

Bemessungsstoßspannung 4 kV

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Kabel

Kabeldurchmesser 13 mm

Leitung dauer temperaturbeständig bis 70 °C

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Nein

Konnektivität.

Anzahl Drähte 3

Ausstattung

Mechanische Kodierung Ja

Ausführung Seite 1 Kabel Buchse

Ausführung Seite 2 Kabel Stecker

Kabelart Verbindungskabel

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2 3

Werkstoff

Farbe Schwarz

Farbe Kontakteinsatz Schwarz

Leistung

Brandlast 3 kWh

