



G4797

Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 2,5m

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Spannung

Max. Betriebsspannung	250 V
-----------------------	-------

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Bemessungsstoßspannung	4 kV
------------------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Kabel

Kabeldurchmesser	13 mm
------------------	-------

Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
---------------------------------------	-------

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------

Konnektivität.

Anzahl Drähte	3
---------------	---

Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
-----------------------	----

Ausführung Seite 1 Kabel	Buchse
--------------------------	--------

Ausführung Seite 2 Kabel	Stecker
--------------------------	---------

Kabelart	Verbindungskabel
----------	------------------

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	3
--	---

Werkstoff

Farbe	Schwarz
-------	---------

Farbe Kontakteinsatz	Schwarz
----------------------	---------

Leistung

Brandlast	1,98 kWh
-----------	----------

