



GD102N

Miniverteiler, gamma, 2 Modul, IP30

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	160 mm
Breite	55 mm
Tiefe	82 mm
Breite in Teilungseinheiten	2

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C