



GD104N

**Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN**

**Technische Merkmale**

**Spannung**

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	40 A
-----------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	4
---------------	---

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

**Abmessungen**

Höhe	180 mm
Breite	110 mm
Tiefe	82 mm
Breite in Teilungseinheiten	4

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Konnektivität.**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
<b>Sicherheit</b>	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C