



Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

Technische Merkmale

Spannung	
Nennspannung	230 - 230 V
Installation, Montage	
Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz
Elektrischer Strom	
Nennstrom	40 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	4
Funktionen	
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	180 mm
Breite	110 mm
Tiefe	82 mm
Breite in Teilungseinheiten	4
Abdeckung, Tür	
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C