



GKWAD03050

**Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5<sup>2</sup>, 5m, PVC, Eca, schwarz**

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.

**Technische Merkmale**

Halogenfrei	nein
Gesamtlänge	5 m
Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Abmantellänge	55 mm
Kabeltyp	H05VV-F
Gehäusefarbe	schwarz
Mantel-Farbe	schwarz
Nennstrom	16 A
Mechanische Kodierung	ja
Kontaktwiderstand	1 mΩ
Schutzart	IP20
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	weiß
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
Isolierteil dauer temperaturbeständig bis	105 °C
Abisolierlänge	9 mm
Leitungsdurchmesser	10 mm