



GKWAD13006

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.

Technische Merkmale

Halogenfrei	ja
Gesamtlänge	0.6 m
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Abmantellänge	55 mm
Kabeltyp	H05Z1Z1-F
Gehäusefarbe	schwarz
Mantel-Farbe	schwarz
Nennstrom	16 A
Mechanische Kodierung	ja
Kontaktwiderstand	1 mΩ
Schutzart	IP20
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	weiß
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
Isolierteil dauer temperaturbeständig bis	105 °C
Abisolierlänge	9 mm
Leitungsdurchmesser	10 mm