



GMKRJ45

Keystone Einsätze RJ45, Cat.6a

Technische Merkmale

Kennzeichnung

| | |
|-----------|-----------|
| Kategorie | 6 A (IEC) |
|-----------|-----------|

Kabel

| | |
|-------------|-----------|
| AWG Bereich | AWG 26-22 |
|-------------|-----------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | IDC Schneidklemme, RJ45 |
|-----------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Zugentlastungen | 1 |
|----------------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Breite | 14,70 mm |
|--------|----------|

| | |
|-------|----------|
| Tiefe | 43,80 mm |
|-------|----------|

Ausstattung

| | |
|-----------|----|
| Geschirmt | Ja |
|-----------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Geeignet für Rundkabel | Ja |
|------------------------|----|

Funktionen

| | |
|----------------------------------|----|
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | Ja |
|----------------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Geeignet für Massivleiter | Ja |
|---------------------------|----|

Kompatibilität

| | |
|-------------------------|------|
| Geeignet für Flachkabel | Nein |
|-------------------------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Werkstoff | Zink |
|-----------|------|

| | |
|-------|--------|
| Farbe | Silber |
|-------|--------|

Einsatzbedingungen

| | |
|-------------------------|------|
| Anschluss ohne Werkzeug | Nein |
|-------------------------|------|