




GS11009001



Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in cremeweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²
---	---------------------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Höhe	50 mm
------	-------

Breite	50 mm
--------	-------

Tiefe	61 mm
-------	-------

Werkstoff

Farbe	Cremeweiß
-------	-----------

RAL Nummer	9001
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Installation, Montage

Montage auf	C-Profil, Geräteeinbaukanal
-------------	-----------------------------

Konnektivität.

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Zubehör

Vorbestückt mit	Schutzkontaktsteckdose mit Schalter
-----------------	-------------------------------------

Kapazität

Anzahl Module

2

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz