




GS11019010



Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in reinweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm²

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP20

Werkstoff

Farbe Reinweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal frontrastend

Konnektivität

Montageart Anreihbar

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Schutzkontaktsteckdose mit Schalter

Kapazität

Anzahl Module 2

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Hager Steckdose 80mm BRx
