


**Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot**

Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

GS12003020



**Technische Merkmale**

Farbe	verkehrsrot
RAL Farbnummer	3020
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Frequenz	50/60 Hz
Polanzahl	2 P
Vorbestückt mit	Schuko mit Überspannungsschutz
Überspannungsschutz	ja
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Stecksystem	Wago Winsta
Mit Durchschleiffunktion	ja
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Befestigungsart	C-Profil
Montageart	Geräteeinbaukanal
Montage	anreihbar
Breite installiertes Produkt	120 mm
Tiefe installiertes Produkt	61 mm
Schutzart	IP20
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja