




GS12009016



Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm²

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP20

Werkstoff

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal C-Profil

Konnektivität.

Montageart Anreihbar

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose + Überspannungsschutz

Kapazität

Anzahl Module 2

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Zugehörige Serien

Hager Steckdose 80mm BRx, Hager Steckdose
100mm BRx, Hager Steckdose 120mm BRx