

Steckdose + Überspannungsschutz

2



GS12019010



Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in reinweiß

Technische Merkmale

| Technische Merkhale | |
|--|--------------------------------|
| Elektrischer Strom | |
| Nennstrom | 16 A |
| Frequenz | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Anschluss | |
| Anschluss-/Steckertyp | Wago Winsta |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm² |
| Sicherheit | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP20 |
| Werkstoff | |
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
| Installation, Montage | |
| Montage auf | Geräteeinbaukanal frontrastend |
| Konnektivität | |
| Montageart | Anreihbar |
| Ausstattung | |
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Zubehör | |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| | |

Vorbestückt mit

Kapazität

Anzahl Module

| Texte | |
|-------------------|---------------------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
| Zugehörige Serien | Hager Steckdose 80mm BRx |