




GS16009010



**Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,06 W

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP20

**Werkstoff**

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9010, 9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

**Konnektivität.**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

**Kapazität**

---

Anzahl Module	2
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

---

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

---

Zugehörige Serien	Hager Steckdose 80mm BRx, Hager Steckdose 100mm BRx, Hager Steckdose 120mm BRx
-------------------	---