




GS16019010



Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend reinweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,06 W

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP20

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9010, 9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal frontrastend
-------------	--------------------------------

Konnektivität.

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Zugehörige Serien	Hager Steckdose 80mm BRx
-------------------	--------------------------