




GS16019011



Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta Frontrastend graphitschwarz

Technische Merkmale

Farbe	schwarz
RAL Farbnummer	9011
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Polanzahl	2 P
Vorbestückt mit	Steckdose + Ladegerät USB Typ A + C
Überspannungsschutz	nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Stecksystem	Wago Winsta
Mit Durchschleiffunktion	ja
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Befestigungsart	frontrastend
Montageart	Geräteeinbaukanal
Montage	anreihbar
Breite installiertes Produkt	120 mm
Tiefe installiertes Produkt	54 mm
Schutzart	IP20
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja