




GS20009010



**Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
-------	----------

RAL Nummer	9010
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

**Konnektivität.**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen
-----------------	---------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

---

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

---

Zugehörige Serien

Hager Steckdose 80mm BRx, Hager Steckdose  
100mm BRx, Hager Steckdose 120mm BRx