




GS20009016



Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Wago Winsta |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm ² |
|---|---------------------------|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------|----|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
|-------------------------------|----|

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Abmessungen

| | |
|------|-------|
| Höhe | 50 mm |
|------|-------|

| | |
|--------|--------|
| Breite | 120 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|-------|
| Tiefe | 61 mm |
|-------|-------|

Werkstoff

| | |
|-------|--------------|
| Farbe | Verkehrsweiß |
|-------|--------------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9016 |
|------------|------|

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

| | |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
|-----------|---------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------------|
| Montage auf | Geräteeinbaukanal C-Profil |
|-------------|----------------------------|

Konnektivität.

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Anreihbar |
|------------|-----------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
|---------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|------|
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
|--------------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
|------------------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| Mit Signallampe | Nein |
|-----------------|------|

| | |
|-------------|------|
| Mit Schloss | Nein |
|-------------|------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------|---------------------|
| Vorbestückt mit | 2x Schukosteckdosen |
|-----------------|---------------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Texte

| | |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

| | |
|--------|---------------------------|
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |
|--------|---------------------------|

| | |
|-------------------|---|
| Zugehörige Serien | Hager Steckdose 80mm BRx, Hager Steckdose 100mm BRx, Hager Steckdose 120mm BRx |
|-------------------|---|