




Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

GS20009016



Technische Merkmale

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Frequenz	50/60 Hz
Polanzahl	2 P
Vorbestückt mit	2 Schuko Steckdosen
Überspannungsschutz	nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Stecksystem	Wago Winsta
Mit Durchschleiffunktion	ja
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4mm ²
Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Befestigungsart	C-Profil
Montageart	Geräteeinbaukanal
Montage	anreihbar
Breite installiertes Produkt	120 mm
Tiefe installiertes Produkt	61 mm
Schutzart	IP20
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja