



GS20036029

Steckdose 2-fach für BKIS mit Wago Stecktechnik Frontrastend in minzgrün

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm²

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP20

Werkstoff

Farbe Minzgrün

RAL Nummer 6029

Glanzgrad Matt

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal

Konnektivität.

Montageart Anreihbar

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Vorbestückt mit 2x Schukosteckdosen

Kapazität

Anzahl Module 2

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck