




GS20103020



Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²
---	---------------------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsrot
-------	-------------

RAL Nummer	3020
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdreher Zentraleinsatz	Ja
--------------------------	----

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen
-----------------	---------------------

Kapazität

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Hager Steckdose 80mm BRx, Hager Steckdose 100mm BRx, Hager Steckdose 120mm BRx