




GS20106029



Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP20

Werkstoff

Farbe	Minzgrün
RAL Nummer	6029
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
-------------	----------------------------

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen

Kapazität

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Hager Steckdose 80mm BRx, Hager Steckdose 100mm BRx, Hager Steckdose 120mm BRx