

2x Schukosteckdosen



GS20109016



Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

Technische Merkmale

Nennstrom	16 A
Nemscom	10 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm²
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP20
Werkstoff	
Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Installation, Montage	
Montage auf	Geräteeinbaukanal C-Profil
Konnektivität	
Montageart	Anreihbar
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Vorbestückt mit

Anzahl Module 2

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck
Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Zugehörige Serien

Hager Steckdose 80mm BRx, Hager Steckdose 100mm BRx, Hager Steckdose 120mm BRx