




Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

GS20109016



Technische Merkmale

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Frequenz	50/60 Hz
Polanzahl	2 P
Vorbestückt mit	2 Schuko Steckdosen
Überspannungsschutz	nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Stecksystem	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4mm ²
Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Befestigungsart	C-Profil
Montageart	Geräteeinbaukanal
Montage	anreihbar
Breite installiertes Produkt	120 mm
Tiefe installiertes Produkt	61 mm
Schutzart	IP20
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja