




GS20116029



**Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in minzgrün**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP20

**Werkstoff**

Farbe Minzgrün

RAL Nummer 6029

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polyamid (PA)

**Installation, Montage**

Montage auf Geräteeinbaukanal frontrastend

**Konnektivität.**

Montageart Anreihbar

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit 2x Schukosteckdosen

**Kapazität**

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	Hager Steckdose 80mm BRx

---